


品番 : EA948DD-101

品名 : M10x17mm[シングルナット]インデックスフランジヤー/樹脂製



販売価格	1,440円(税抜) / 1,584円(税込)		
カタログ価格	1,440円(税抜) / 1,584円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/02/18 16:25現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1215ページ		



仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	EIP10L-SUS
用途	位置決め時にノーズ操作が必要な場合に	ねじサイズ	M10
ノーズ径	5mm	ノブ径	21mm
全長	51mm	ナット	シングルナット
荷重(最小～最大)	6～15N	機械強度	最大締付トルク: 6N·m 破壊荷重: 1800N
取付方法	ねじ込み(スパナ)	使用温度	-30～130°C
材質	本体・ノブ・ロックナット: ポリアミド コイルバネ: SUS302 ノーズ: SUS303	質量	13g

軽量タイプ

鋳を嫌う場所に最適です。

ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のインデックスプランジャーです。

ノーズロック: ノブを引いた状態で90°回転させるとノーズを引いた状態で固定(ロック)できます。

RoHS対応品

※タップ穴に切り粉等がないか確認して取付けてください。

※本体六角部までねじ込んで使用する場合、タップ穴の面取り加工を施さなければ、最大接触面が得られます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.