




品番：EA948DD-103

品名：M16x26mm[シングルナット]インデックスプランジヤー/樹脂製



販売価格	1,670円(税抜) / 1,837円(税込)		
カタログ価格	1,670円(税抜) / 1,837円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2026/04/12 08:57現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1215ページ		



注意

- ※必ず取扱説明書の内容を閲覧ください。
- ※鋭利な端部に留意です。
- ※作業時に指を挟む恐れがあります。必ず指を安全な位置に保ち、作業を行ってください。
- ※指を挟む恐れがあります。必ず指を安全な位置に保ち、作業を行ってください。
- ※90°回転するまでロックが完了した状態であることを確認してください。

サイズ	最大締付トルク (N・m)	破壊荷重 (N)
M6	5	1000
M8	10	2000
M10	18	4000
M12	25	6000



※必ず取扱説明書の内容を閲覧ください。必ず指を安全な位置に保ち、作業を行ってください。

※鋭利な端部に留意です。

※指を挟む恐れがあります。必ず指を安全な位置に保ち、作業を行ってください。

※90°回転するまでロックが完了した状態であることを確認してください。

仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	EIP16L-SUS
用途	位置決め時にノーズ操作が必要な場合に	ねじサイズ	M16
ノーズ径	8mm	ノブ径	31mm
全長	76mm	ナット	シングルナット
荷重(最小～最大)	9～26N	機械強度	最大締付トルク:18N・m 破壊荷重:4400N
取付方法	ねじ込み(スパナ)	使用温度	-30～130℃
材質	本体・ノブ・ロックナット:ポリアミド コイルバネ:SUS302 ノーズ:SUS303	質量	25g

軽量タイプ

鋳を嫌う場所に最適です。

ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のインデックスプランジヤーです。

ノーズロック:ノブを引いた状態で90°回転させるとノーズを引いた状態で固定(ロック)できます。

RoHS対応品

※タップ穴に切り粉等がないか確認して取付けてください。

※本体六角部までねじ込んで使用する場合、タップ穴の面取り加工を施さなければ、最大接触面が得られます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.