品番: EA948DD-114

品名:M20x33mm[ダブルナット]インデックスプランジャー/樹脂製



販売価格	2,310円 (税抜)/ 2,541円(税込)				
カタログ価 格	2,310円(税抜)/2,541円(税込)				
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/16 18:18現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1262ページ				

















仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	EIP20LW-SUS
用途	位置決め時にノーズ操作が必要な場 合に	ねじサイズ	M20
ノーズ径	10mm	ノブ径	31mm
全長	91mm	ナット	ダブルナット
荷重(最小~最大)	17~40N	機械強度	最大締付トルク: 25N·m 破壊荷重: 6800N
取付方法	ねじ込み(スパナ)	使用温度	-30~130℃
材質	本体・ノブ・ロックナット:ポリアミド コイルバネ:SUS302 ノーズ:SUS303	質量	69g

軽量タイプ

錆を嫌う場所に最適です。

ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のインデックスプランジャーです

ノーズロック:ノブを引いた状態で90°回転させるとノーズを引いた状態で固定(ロック)できます。

RoHS対応品

※タップ穴に切り粉等がないか確認して取付けてください。

※本体六角部までねじ込んで使用する場合、タップ穴の面取り加工を施さなければ、最大接触面が得られます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.