

品番：EA948DD-117

品名：M12x 6mm[シングルナット]インデックスプランジャー(レバー式)



販売価格	1,780円(税抜) / 1,958円(税込)		
カタログ価格	1,780円(税抜) / 1,958円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/04/08 21:29現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1215ページ		



カタログ訂正 25/12/08 サイズ(J)の訂正。誤:6mm、正:22.5mm(9025 No.56,57)

仕様

メーカー	東信製作所(トーション)	型番	TSP-12
ピン	6mm	ネジ径	M12×P1.25
材質	レバー:亜鉛ダイカスト(黒クロメートメッキ) 本体:SUM22L(ユニクロメッキ) ピン:SUS303 六角ナット:鋼(ユニクロメッキ)	重量	64.0g
付属品	六角ナット		

シンプル構造で強度も高く、安全設計なレバー式インデックスプランジャー

ロックをされている時、不意な衝撃や接触にも抜ける事が無い様な安全設計。

ロック解除時には、レバーを押し上げて反対側に倒して保持されます。

ロック時、解除時いずれもレバーが邪魔になることはありません。

【主な使用用途】

背もたれなどの角度位置決めに

高さ調整に

スライド位置決めに

※サイズ詳細は、画像「エスコ寸法図」を参照ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.