


品番：EA948DD-61

品名：M8 x 4mm [シングルナット]インデックス°ランジャー



販売価格	1,700円(税抜) / 1,870円(税込)		
カタログ価格	1,700円(税抜) / 1,870円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2024/04/29 09:30現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1277ページ		



コストパフォーマンスに優れたタイプ

仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	NDXN8
材質	本体: スチール(SUM22L)、 ノブ: ポリアミド、 ノーズ: スチール(SUM22L)	サイズ(mm)	A: 4、B: M8、C: 18、 D: 38.5、J: 10
耐熱温度	80℃	入数	1個

ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を離すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のスプリングランジャーです。

コストパフォーマンスに優れたタイプ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.