



品番：EA948DD-73

品名：M12x 6mm [ノーズロック型]インデックスプランジャー




販売価格	2,070円(税抜) / 2,277円(税込)		
カタログ価格	2,070円(税抜) / 2,277円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/07/17 11:33現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1261ページ		



サイズ	推奨取り付けサイズ
6	60°面取り/深さ3.5
8	60°面取り/深さ3.5
10	60°面取り/深さ3.5
12	60°面取り/深さ3.5
16	60°面取り/深さ3.5
20	60°面取り/深さ3.5

サイズ	許容せん断力(N)
6	212
8	317
10	392
12	548
16	1507
20	2355



コストパフォーマンスに優れたタイプ

### 仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	NDXN12L
用途	位置決め時にノーズ操作が必要な場合に	ねじサイズ	M12
ノーズ径	6mm	ノブ径	25mm
全長	51.7mm	ナット	シングルナット
荷重(最小~最大)	6~14N	ノーズ機械強度	許容せん断力:848N
取付方法	ねじ込み(スパナ)	推奨面取りサイズ	60°面取り/深さ3.5
耐熱温度	80℃	材質	本体:SUM22L ノブ:ポリアミド コイルバネ:SUS301 ノーズ:SUM22L(HRC58~62)
質量	28g		

コストパフォーマンスに優れたタイプ

ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を離すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のインデックスプランジャーです。

ノーズロック型:ノブを引き上げ90°回転させることでノーズが引っ込んだまま固定できます。

※インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.