


品番：EA948DD-82

品名：M10x 5mm [ダブルナット]インデックスフランジヤ



販売価格	1,590円(税抜) / 1,749円(税込)		
カタログ価格	1,590円(税抜) / 1,749円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2025/05/13 07:39現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1261ページ		



コストパフォーマンスに優れたタイプ

仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	NDXN10W
材質	本体: スチール(SUM22L)、 ノブ: ポリアミド、 ノーズ: スチール(SUM22L)	耐熱温度	80℃
サイズ(mm)	A: 5、B: M10、C: 21、 D: 43.5、K: 17	入数	1個

ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を離すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のスプリングフランジヤです。

コストパフォーマンスに優れたタイプ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.