


品番 : EA948DJ-201

品名 : M6 x16mm [半球]ボールキャップスクリュー



販売価格	345円(税抜) / 380円(税込)		
カタログ価格	345円(税抜) / 380円(税込)		
在庫数	最新在庫: 64 (2026/06/12 20:11現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0661ページ		



仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	BCF6X16
ねじサイズ	M6	長さ	16mm
六角穴対辺	5mm	ボール径	φ4mm
ボール形状	半球	材質	本体:SCM435(HRC33~39) ボール:SUJ2(HRC56~67)
質量	5.3g		

半球タイプは面で受けますので、ワークが軟質な場合や、締付け力がかかる場合、角度のある場合等にご使用になれます。

RoHS対応品

※ボールの回転防止はされていません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.