

品番：EA948DJ-212

品名：M10x40mm [半球]ボールキャップスクリュー



販売価格	495円(税抜) / 545円(税込)		
カタログ価格	495円(税抜) / 545円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/06/12 21:32現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0661ページ		



#### 仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	BCF10X40
ねじサイズ	M10	長さ	40mm
六角穴対辺	8mm	ボール径	φ 7.0mm
ボール形状	半球	材質	本体:SCM435(HRC33~39) ボール:SUJ2(HRC56~67)
質量	34g		

半球タイプは面で受けますので、ワークが軟質な場合や、締付け力がかかる場合、角度のある場合等にご使用になれます。

RoHS対応品

※ボールの回転防止はされていません。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.