
品番: EA948DJ-217

品名: M12x50mm [半球]ボールキャップスクリュー




販売価格	740円 (税抜)/814円(税込)				
カタログ価 格	740円(税抜)/814円(税込)				
在庫数	最新在庫: 12 (2025/11/17 19:42現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログ ページ	0671ページ				











仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	BCF12X50
ねじサイズ	M12	長さ	50mm
六角穴対辺	10mm	ボール径	ϕ 8.7mm
ボール形状	半球	材質	本体:SCM435(HRC33~39) ボール:SUJ2(HRC56~67)
質量	56g		

半球タイプは面で受けますので、ワークが軟質な場合や、締付け力がかかる場合、角度のある場合等にご使用になれます。

RoHS対応品

※ボールの回転防止はされていません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.