品番：EA948DJ-22

品名：M10x25mm [半球]ボールスクリュー

販売価格	485円（税抜）／ 534円（税込）			
カタログ価格	485円（税抜）／534円(税込)			
在庫数	最新在庫：40　（2025/08/22 16:16現在）			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	0671ページ			





仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	BSF10X25
ねじサイズ	M10	全長	25mm
六角穴対辺	5mm	ボール径	φ7.0mm
ボール形状	半球	材質	本体：SCM435(HRC33～39) ボール：SUJ2(HRC56～67)
質量	11.2g		
半球タイプは面で受けますので、ワークが軟質な場合や、締付け力がかかる場合、角度のある場合等にご使用になれます。			
RoHS対応品			
※ボールの回転防止はされていません。			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.