


品番 : EA948DN-32

品名 : M12x 60mm [焼入]スラストボルト



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 945円(税抜) / 1,040円(税込) | | |
| カタログ価格 | 945円(税抜) / 1,040円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 8 (2026/04/11 14:07現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0662ページ | | |



仕様

| | | | |
|------------------|-------------|----|--------------------------------------|
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | BJ732-12060 |
| ねじサイズ | M12 | 全長 | 70mm |
| 六角二面幅 | 19mm | 材質 | SCM435 焼入焼戻、四三酸化鉄皮膜、高周波焼入(先端部球面部) |
| 質量 | 65g | | |
| クランプヘッド、サポートヘッドに | | | |
| RoHS対応品 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.