

品番：EA948DV-7

品名：M8 x 50mm [焼入]ヒンジボルト



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,050円(税抜) / 1,155円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,050円(税抜) / 1,155円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 4 (2026/04/04 00:25現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0662ページ | | |



仕様

| | | | |
|---------|----------------------|----|--------------|
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | BJ761-08001N |
| ねじサイズ | M8 | 長さ | 50mm |
| 材質 | S45C 四三酸化鉄皮膜、焼入焼戻 | 重量 | 30g |
| RoHS対応品 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.