

品番 : EA948DV-7

品名 : M8 x 50mm [焼入]ヒンジボルト



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 1,050円(税抜) / 1,155円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 1,050円(税抜) / 1,155円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 3 (2026/06/29 02:06現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0662ページ                      |      |   |



#### 仕様

|         |                      |    |              |
|---------|----------------------|----|--------------|
| メーカー    | イマオコーポレーション          | 型番 | BJ761-08001N |
| ねじサイズ   | M8                   | 長さ | 50mm         |
| 材質      | S45C<br>四三酸化鉄皮膜、焼入焼戻 | 重量 | 30g          |
| RoHS対応品 |                      |    |              |

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.