



品番：EA948E-24

品名：M8 x 50mm [焼入]クランプボルト



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 800円(税抜) / 880円(税込) | | |
| カタログ価格 | 800円(税抜) / 880円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 6 (2026/06/21 17:40現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0661ページ | | |



仕様

| | | | |
|---------|-------------|-------|--|
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | BJ748-08040 |
| ねじサイズ | M8 | 全長 | 50mm |
| 六角二面幅 | 13mm | クランプ力 | 16kN |
| 締付トルク | 25N・m | 材質 | スチール(SCM435) 四三酸化鉄皮膜、焼入焼戻 (HRC33~39) |
| 重量 | 21g | | |
| RoHS対応品 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.