

品番：EA948E-24

品名：M8 x 50mm [焼入]クランプボルト



販売価格	800円(税抜) / 880円(税込)		
カタログ価格	800円(税抜) / 880円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2026/04/07 21:04現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0661ページ		



#### 仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	BJ748-08040
ねじサイズ	M8	全長	50mm
六角二面幅	13mm	クランプ力	16kN
締付トルク	25N・m	材質	スチール(SCM435) 四三酸化鉄皮膜、焼入焼戻 (HRC33~39)
重量	21g		
RoHS対応品			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.