



品番 : EA948E-28

品名 : M10x 62mm [焼入]クランプボルト



販売価格	1,680円(税抜) / 1,848円(税込)		
カタログ価格	1,680円(税抜) / 1,848円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/16 20:09現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0671ページ		



仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	BJ748-10050
ねじサイズ	M10	全長	62mm
六角二面幅	17mm	クランプ力	25kN
締付トルク	50N·m	材質	スチール(SCM435) 四三酸化鉄皮膜、焼入焼戻 (HRC33~39)
重量	42g		
RoHS対応品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.