品番: EA948EC-12

品名: M12x171mm ねじ付ターンバックル



| 販売価格    | 4,770円(税抜) / 5,247円(税込)              |      |   |  |  |
|---------|--------------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価格  | 4,770円(税抜)/5,247円(税込)                |      |   |  |  |
| 在庫数     | 最新在庫: <b>10</b> (2025/12/19 07:59現在) |      |   |  |  |
| 商品入数    | 1                                    | 販売単位 | 本 |  |  |
| カタログページ | 1275ページ                              |      |   |  |  |







## 仕様

| メーカー | 鍋屋バイテック(NBK)           | 型番   | STB-M12  |
|------|------------------------|------|--|
| ねじ径  | M12×24mm<br>(ピッチ:1.75) | 最小全長 | 171mm  |
| 最大全長 | 211mm                  | 材質   | ジョイントナット: SUM22<br>六角スタットボルト: S45C(硬度<br>35~45HRC)<br>ナット: SS400 |
| 仕上げ  | 四三酸化鉄皮膜(黒)             | 重量   | 290g   |

チェーンの張り調製、スライドの位置調整などに

両側の六角スタッドボルトのねじ部は、片側が右ねじ、もう片側が左ねじです。

両側の六角スタッドボルトのねじ嵌合長さを同一にして使用してください。

RoHS対応品

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.