

品番 : EA948ED-5

品名 : #80x201mm ローラーチェーン用ターンバックル



販売価格	5,740円(税抜) / 6,314円(税込)		
カタログ価格	5,740円(税抜) / 6,314円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/16 07:49現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



カタログ訂正

24/02/05 ●材質 誤)ジョイントナット:SUM2LL 正)ジョイントナット:SUM22(No.55 9032)

仕様

メーカー	鍋屋バイテック(NBK)	型番	STR-80
適合チェーン	#80	最小全長	201mm
最大全長	219mm	材質	ジョイントナット:SUM22 取付部:S45C(硬度:35~45HRC) ナット:SS400
仕上げ	四三酸化鉄皮膜(黒)	重量	680g

ローラーチェーンの張り調整に

両側のローラーチェーンボルトのねじ嵌合長さを同一にしてください。

ローラーチェーンとの連結にはローラーチェーン用継手リンクまたはオフセットリンクが必要です。

<使用上の注意>

- ・ターンバックルを吊り下げ装置に使用される場合は、装置の下に入らないように安全対策を講じて下さい。
- ・ターンバックルは消耗品です。定期的な点検、交換が必要になります。

RoHS対応品

代替品

品番 EA967EF-80



コメント #80x244mm

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.