

品番：EA948HE-104

品名：2.0- 2.5mm/M4 ケーブルクランプ° (防水型/1個)




販売価格	1,050円(税抜)／1,155円(税込)		
カタログ価格	1,050円(税抜)／1,155円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/08/12 22:37現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



品番	EA948HE-104
品名	2.0- 2.5mm/M4 ケーブルクランプ° (防水型/1個)
メーカー	オーム電機
型番	OA-WS04M-20/25
適用ケーブル径	2~2.5mm
取付ねじ	M4×P0.5
重量	20g
材質	Oリング・ゴムブッシュ:耐油性NBR、ニップル・紐付キャップ:真鍮(ニッケルメッキ)、ブーツ:PBT(難燃グレードUL94 HB)

品番	EA948HE-104
品名	2.0- 2.5mm/M4 ケーブルクランプ° (防水型/1個)
メーカー	オーム電機
型番	OA-WS04M-20/25
適用ケーブル径	2~2.5mm
取付ねじ	M4×P0.5
重量	20g
材質	Oリング・ゴムブッシュ:耐油性NBR、ニップル・紐付キャップ:真鍮(ニッケルメッキ)、ブーツ:PBT(難燃グレードUL94 HB)



仕様

メーカー	オーム電機	型番	OA-WS04M-20/25
適用ケーブル径	2~2.5mm	取付ねじ	M4×P0.5
使用周囲温度	-25℃~100℃	重量	20g
材質	Oリング・ゴムブッシュ:耐油性NBR、ニップル・紐付キャップ:真鍮(ニッケルメッキ)、ブーツ:PBT(難燃グレードUL94 HB)		
小型モーター、センサー、計測器などの狭いスペースでの電線引き出し部に。			
IP67適合			
入数は1個入りです。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.