



品番：EA948HF-34

品名：4-12mm/ G1/2 ケーブルグランド (防水型)



販売価格	465円 (税抜) / 512円 (税込)		
カタログ価格	465円 (税抜) / 512円 (税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/03/23 22:57現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1140ページ		



仕様

メーカー	オーム電機	型番	OA-WW16-04/12E
用途	各種電気配線器具の電線引き込み部に	適合ケーブル	φ4～12mm
取付穴径	φ21mm	取付ねじ	CTG16(G1/2)
適合板厚	4mm以下	取付ねじ部長さ	10mm
使用周囲温度	-25～+80℃	材質	ニップル、キャップ、ロックナット: ナイロン66(難燃グレード: UL94V-2) Oリング、ゴムプッシュ: NBR Wシール: ポリプロピレン(難燃グレード: UL94V-0)
重量	約15g	入数	1個

耐候タイプ
制御盤・中継ボックス・リミットスイッチ・モータなどの電線引き込み部に。
1つの型式で広範囲な電線径に対応できます。
クランプ構造 ・ゴムプッシュを圧縮するWシールの二段変形により収縮可動範囲を拡大 ・スパイラル収縮によりゴムプッシュを均一に圧縮
IP67適合

RoHS2対応品

※油中、水中での使用はできません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.