


品番：EA948HL-6

品名：13-18mm/G3/4" ケーブルグラント (防水型/5個)



5個入り



A: ロックナット, B: ワッシャー, C: 本体, D: シール, E: ツメ, F: シールナット

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 2,460円 (税抜) / 2,706円 (税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 2,460円 (税抜) / 2,706円 (税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2025/08/02 21:30現在) |      |   |
| 商品入数    | 5                            | 販売単位 | 袋 |
| カタログページ |                              |      |   |



仕様

|               |                                               |                |                     |
|---------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------|
| 材質            | 本体・ロックナット・ツメ・シールナット:<br>66ナイロン、ワッシャー・シール:EPDM | 使用温度範囲         | -40℃～100℃ (瞬時:120℃) |
| 国際防水等級 IP68合格 |                                               |                |                     |
| 適応ケーブル径       | 13～18mm                                       | 取付ねじ           | G(PF)3/4"           |
| ねじ外径 (C1)     | φ 26.4mm                                      | 取付孔径           | φ 26.4～26.8mm       |
| ねじ長 (C2)      | 12mm                                          | スパナサイズ (A部/F部) | 33/33               |
| 総重量           | 約134g                                         |                |                     |
| 入数は5個入りです。    |                                               |                |                     |

代替品

|                                                                                    |            |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|
|  | 品番<br>コメント | EA948HB-125<br>1個売り |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|

