

品番：EA948HN-3

品名：13-20mm/G3/4" ケーブルグランド (エルボ・防水型2コ)



販売価格	2,290円(税抜)／2,519円(税込)		
カタログ価格	2,290円(税抜)／2,519円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/20 22:25現在)		
商品入数	2	販売単位	袋
カタログページ			



仕様

材質	本体・ロックナット・ツメ・シールナット：66ナイロン、ワッシャー・シール：EPDM	使用温度範囲	-40℃～100℃(瞬時：120℃)
適応ケーブル	13～20mm	取付ねじ	G(PF)3/4”
ねじ外径(C1)	φ 26.4mm	取付穴径	φ 26.4～26.8mm
ねじ長(C2)	15mm	スパナサイズ(A部/F部)	33/39
総重量	約90g		
ケーブルを直角方向に出したいとき、エルボ型形状がケーブル屈曲部を保護します。			
難燃性で有機溶剤に強く、耐衝撃・絶縁性UL94V-2ナイロン66製。			
国際防水等級 IP68合格			
入数は2個入りです。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.