


品番：EA948HS-1

品名：3 - 4.5mm /G1/4" ケーブルグランド (難燃型)



販売価格	250円(税抜) / 275円(税込)		
カタログ価格	250円(税抜) / 275円(税込)		
在庫数	最新在庫: 17 (2026/06/28 23:44現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1140ページ		



#### 仕様

メーカー	星和電機	型番	SCL-6A
適応ケーブル径	3~4.5mm	取付ねじ	G1/4
取付穴径	14mm	最大取付板厚	4mm
キャップ二面幅	17mm	ロックナット二面幅	17mm
材質	本体・キャップ・ロックナット:ポリアミド (難燃グレード:94V-0)、ゴムスリーブ:NBR(難燃)、ゴムパッキン:クロロプレンゴム	使用温度範囲	-40~85℃
カラー	グレー	重量	6g

キャップをゴムが直接押付け、ケーブルを抱きしめるので防水性はもちろん、強いケーブルクランプ力とキャップの緩みを防止します。

難燃性で、機械的強度に優れたポリアミド(UL認定材料)を使用しています。

RoHS適合品

#### 代替品

	品番	EA948HT-1
	コメント	UL規格(難燃):94V-2



## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.