

品番 : EA948HS-3

品名 : 6.5-8.5mm /G3/8" ケーブルグラント (難燃型)



販売価格	315円(税抜)／347円(税込)		
カタログ価格	315円(税抜)／347円(税込)		
在庫数	最新在庫: 23 (2026/02/18 19:22現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1140ページ		



## 仕様

メーカー	星和電機	型番	SCL-10A
適応ケーブル径	6.5~8.5mm	取付ねじ	G3/8
取付穴径	17mm	最大取付板厚	4mm
キャップ二面幅	24mm	ロックナット二面幅	24mm
材質	本体・キャップ・ロックナット:ポリアミド (難燃グレード:94V-0)、ゴムスリーブ:NBR(難燃)、ゴムパッキン:クロロブレンゴム	使用温度範囲	-40~85°C
カラー	グレー	重量	12g
キャップをゴムが直接押付け、ケーブルを抱きしめるので防水性はもちろん、強いケーブルクランプ力とキャップの緩みを防止します。			
難燃性で、機械的強度に優れたポリアミド(UL認定材料)を使用しています。			
RoHS適合品			

## 代替品

	品番 EA948HT-4
	コメント UL規格(難燃):94V-2



**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.