

品番 : EA948HS-8

品名 : 16.5-18.5mm/G3/4" ケーブルグラント (難燃型)



販売価格	620円(税抜)／682円(税込)		
カタログ価格	620円(税抜)／682円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/02/18 19:22現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1140ページ		



仕様

メーカー	星和電機	型番	SCL-18B
適応ケーブル径	16.5~18.5mm	取付ねじ	管用平行ねじ:G3/4 厚鋼電線管ねじ:CTG22
取付穴径	28mm	最大取付板厚	4mm
キャップ二面幅	36mm	ロックナット二面幅	36mm
材質	本体・キャップ・ロックナット:ポリアミド (難燃グレード:94V-0)、ゴムスリーブ:NBR(難燃)、ゴムパッキン:クロロブレンゴム	使用温度範囲	-40~85°C
カラー	グレー	重量	28g
キャップをゴムが直接押付け、ケーブルを抱きしめるので防水性はもちろん、強いケーブルクランプ力とキャップの緩みを防止します。			
難燃性で、機械的強度に優れたポリアミド(UL認定材料)を使用しています。			
RoHS適合品			

代替品

	品番 EA948HT-9
	コメント UL規格(難燃):94V-2



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.