

品番 : EA948HT-13

品名 : 22.0-32.0mm/G1・1/4" ケーブルグランド (防水型)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 845円 (税抜) / 930円 (税込) | | |
| カタログ価格 | 845円 (税抜) / 930円 (税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/06/21 19:38現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 |
| カタログページ | 1141ページ | | |



仕様


| | | | |
|--------|---|--------|----------|
| メーカー | デンカエレクトロン | 型番 | G11432B |
| 用途 | ケーブルの固定と、ケーブル差込口からの水・油・粉塵が浸入するのを防ぎ、内部を保護するためのケーブルグランド | 取付ねじ | G1・1/4" |
| 適用ケーブル | 22~32mm | 防水保護等級 | IP68/69K |
| 材質 | 本体:ナイロン66 ワッシャー・シール:NBR | 使用温度範囲 | -40~100℃ |
| カラー | 黒 | 入数 | 1 |

IP68/69Kの防水規格を取得しているため、内部機器への影響がございません。

ナイロン素材のため軽く扱いやすく、工具なしでも手で迅速、かつ確実にケーブルを締め付けることができ、作業能率が大幅に向上します。

RoHS10対応品

代替品

| | |
|--|--|
|  | 品番 EA948HT-32 コメント 材質の違い(ナイロン⇒真鍮) |
|--|--|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.