


品番 : EA948HT-29

品名 : 13.0-18.0mm/G 3/4" ケーブルグラント (防水型)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,460円(税抜) / 1,606円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,460円(税抜) / 1,606円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 8 (2026/06/21 17:13現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 |
| カタログページ | 1141ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------|---|--------|----------|
| メーカー | デンカエレクトロン | 型番 | G3418BR |
| 用途 | ケーブルの固定と、ケーブル差込口からの水・油・粉塵が浸入するのを防ぎ、内部を保護するためのケーブルグラント | 取付ねじ | G3/4" |
| 適用ケーブル | 13~18mm | 防水保護等級 | IP68/69K |
| 材質 | 真鍮(ニッケルメッキ) シール・ワッシャー:NBR | 使用温度範囲 | -40~100℃ |
| カラー | シルバー | 入数 | 1 |

IP68/69Kの防水規格を取得しているため、内部機器への影響がございません。

金属タイプなので、耐薬品性・耐候性・耐衝撃性に優れております。

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.