

品番 : EA948HT-34

品名 : 32.0-38.0mm/G1・1/2" ケーブルグランド (防水型)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 4,250円(税抜) / 4,675円(税込) | | |
| カタログ価格 | 4,250円(税抜) / 4,675円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 5 (2026/06/21 17:13現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 |
| カタログページ | 1141ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------|---|--------|----------|
| メーカー | デンカエレクトロン | 型番 | G11238BR |
| 用途 | ケーブルの固定と、ケーブル差込口からの水・油・粉塵が浸入するのを防ぎ、内部を保護するためのケーブルグランド | 取付ねじ | G1・1/2" |
| 適用ケーブル | 32~38mm | 防水保護等級 | IP68/69K |
| 材質 | 真鍮(ニッケルメッキ) シール・ワッシャー:NBR | 使用温度範囲 | -40~100℃ |
| カラー | シルバー | 入数 | 1 |

IP68/69Kの防水規格を取得しているため、内部機器への影響がございません。

金属タイプなので、耐薬品性・耐候性・耐衝撃性に優れております。

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.