


品番 : EA948HT-34

品名 : 32.0-38.0mm/G1・1/2" ケーブルグランド (防水型)



販売価格	4,250円(税抜) / 4,675円(税込)		
カタログ価格	4,250円(税抜) / 4,675円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/04/10 21:44現在)		
商品入数	1	販売単位	袋
カタログページ	1141ページ		



仕様

メーカー	デンカエレクトロン	型番	G11238BR
用途	ケーブルの固定と、ケーブル差込口からの水・油・粉塵が浸入するのを防ぎ、内部を保護するためのケーブルグランド	取付ねじ	G1・1/2"
適用ケーブル	32~38mm	防水保護等級	IP68/69K
材質	真鍮(ニッケルメッキ) シール・ワッシャー:NBR	使用温度範囲	-40~100℃
カラー	シルバー	入数	1

IP68/69Kの防水規格を取得しているため、内部機器への影響がございません。

金属タイプなので、耐薬品性・耐候性・耐衝撃性に優れております。

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.