


品番：EA948HT-65

品名：5.0-10.0mm/M16x1.5 EMCケーブルグラント



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 2,530円(税抜) / 2,783円(税込) | | |
| カタログ価格 | 2,530円(税抜) / 2,783円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 10 (2026/04/11 00:22現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 |
| カタログページ | 1141ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------|--|---------|---------------------------------|
| メーカー | デンカエレクトロン | 型番 | M1610BRL-EMC-R |
| 用途 | ケーブルの固定と、ケーブル差込口からの水・油・粉塵が浸入するのを防ぎ、内部を保護すると同時に、EMC対策もできるケーブルグラント | 取付ねじサイズ | M16×1.5 |
| 適用ケーブル | 5～10mm | 防水保護等級 | IP68 |
| 使用温度範囲 | -40～100℃ | 材質 | 本体:真鍮(ニッケルメッキ) シール・ワッシャー:NBR |
| カラー | シルバー | 入数 | 1 |

シールドケーブルのシールド部分をリングに接触させることで、シールド設置機能を持たせます。

干渉電波への対策としてご利用頂けます。

IP68の防水規格を取得しているため、内部機器への影響がございません。防水、防塵、防湿に安心してご利用頂けます。

金属タイプなので、耐薬品性・耐候性・耐衝撃性に優れています。

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

