


品番：EA948JC-13

品名：1000mm[右方向] ハイブリッドスケール(ネジ止)



販売価格	8,500円(税抜) / 9,350円(税込)		
カタログ価格	8,500円(税抜) / 9,350円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/05/06 20:32現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



仕様

メーカー	新潟精機	型番	MSL-1000KD
全長(mm)	1000	ボルト止め穴間	330
目盛読取方向	右	材質	ステンレス(SUS420J2)
ねじ止めタイプ			
左基点			
取付穴付			
表面シルバー仕上			
精度(mm)	±0.30		

代替品

	品番	EA948JC-11
	コメント	変更点: サイズ(1000mm→300mm)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

