


品番：EA948JC-21

品名：300mm[左方向] ハイブリッドスケール(ネジ 止)



販売価格	4,700円(税抜)／5,170円(税込)		
カタログ価格	4,700円(税抜)／5,170円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2024/05/04 12:54現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1278ページ		



仕様

メーカー	新潟精機	型番	MSR-300KD
全長(mm)	300	精度(mm)	±0.15
目盛読取方向	左	目盛	種類: 上下段cm目 ピッチ: 上下段1mm
材質	ステンレス(SUS420J2)	重量	18g
用途	寸法測定に		
ねじ止めタイプ			
右基点目盛です。			
取付穴付です。			
スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。			
1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。			
機械や治具に取り付けて使用できる薄型＆細幅スケールです。			
サビに強いステンレス材です。			

