


品番：EA948JC-23

品名：1000mm[左方向] ハイブリッドスケール(ネジ止)



販売価格	9,400円(税抜) / 10,340円(税込)		
カタログ価格	9,400円(税抜) / 10,340円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2024/05/06 17:03現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1278ページ		



仕様

メーカー	新潟精機	型番	MSR-1000KD
全長(mm)	1000	精度(mm)	±0.30
目盛読取方向	左	目盛	種類: 上下段cm目 ピッチ: 上下段1mm
材質	ステンレス(SUS420J2)	重量	59g
用途	寸法測定に		

ねじ止めタイプ

右基点目盛です。

取付穴付です。

スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。

1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。

機械や治具に取り付けて使用できる薄型&細幅スケールです。

サビに強いステンレス材です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

