

品番 : EA948JD-16

品名 : 500mm [左方向/上目盛] スケール(ステンレス)

販売価格	5,810円(税抜) / 6,391円(税込)		
カタログ価格	5,810円(税抜) / 6,391円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2025/12/15 16:49現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1263ページ		



仕様

メーカー	シンワ測定	型番	14139
目盛×幅×厚さ	500×15×0.5mm	精度	±0.20mm ※温度20°Cを基準とする
目盛読取方向	左	目盛ピッチ	上段右基点1mmピッチ
材質	ステンレス(SUS420J2)	用途	機械などの取り付けに
注意	取り付けには別途両面テープや接着剤が必要です。		

穴なし

接着タイプ

測りやすく正確なマシンスケールは、機械の付加価値を高めます。

シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。

エッティング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.