


品番：EA948JD-5

品名：300mm [右方向/上目盛] スケール(ステンス)

	販売価格	4,170円(税抜)／4,587円(税込)		
	カタログ価格	4,170円(税抜)／4,587円(税込)		
	在庫数	最新在庫: 2 (2025/08/11 23:39現在)		
	商品入数	1	販売単位	本
	カタログページ	1263ページ		



仕様

メーカー	シンワ測定	型番	14131
目盛×幅×厚さ	300×15×0.5mm	精度	±0.15mm ※温度20℃を基準とする
目盛読取方向	右	目盛ピッチ	上段左基点1mmピッチ
材質	ステンレス(SUS420J2)	用途	機械などの取り付けに
注意	取り付けには別途両面テープや接着剤が必要です。		
穴なし			
接着タイプ			
測りやすく正確なマシンスケールは、機械の付加価値を高めます。			
シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。			
エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.