


品番：EA948T-32

品名：15-38mm/42mm 仮設用C型クランプ° (両ボルト)



販売価格	5,150円(税抜) / 5,665円(税込)		
カタログ価格	5,150円(税抜) / 5,665円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/21 16:22現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1392ページ		



仕様

クランプサイズ	15~38mm	本体サイズ(mm)	A:77、B:100、C:40、D:42、E:31、F:21、厚み:24
重量	0.7kg	材質	スチール
ボルトサイズ	M12×40mm	ラチェット	19
使用荷重	999kg	締付トルク	60N・m
長期使用過重(t)	1		

仮設工業会認定品

最も広く用いられ、2枚重ね鋼材の接合に使用します。

建築・土木現場での各種仮設作業を素早く! 確実! 経済的に!

作業時間を短縮。特殊技能が不要で簡単です。天候等にも左右されず工機が縮まります。

火や電気を使いません。火気厳禁の場所でも安心して施工できます。

鋼材は元通り回収。穴あけ不要で鋼材の補修が要らず、リサイクルも容易です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

