


品番 : EA948TA-41

品名 : 250x620mm 自在ステップ°(全回転式/イキスハントメタル



販売価格	11,500円(税抜)／12,650円(税込)		
カタログ価格	11,500円(税抜)／12,650円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2026/02/15 12:38現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1394ページ		



仕様

サイズ	802×250×120mm	踏板サイズ	620×250mm
クランプ芯間	728mm	使用荷重	130kg
適合支柱外径	φ 48.6単管専用	材質	踏板:スチール(ドブメッキ) 金具:スチール(クロメートメッキ)
重量	4.3kg		

現場に合わせて角度が15°毎に調節できます。

保管・運搬にスペースを取りません。

階段の中間部でも着脱でき、組立補修が可能です。

取付金具の外周に突起が無く、ひっかかりにくい構造です。

21mmのスパナ1本で角度調節が可能です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.