


品番：EA948TC-12

品名：150mm/36mm キャスター(足場用・ハ°17°仕様)



販売価格	9,430円(税抜) / 10,373円(税込)		
カタログ価格	9,430円(税抜) / 10,373円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/05/05 13:37現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1392ページ		



#### 仕様

メーカー	ナンシン	型番	SCP-150VS
仕様	自在ストッパー付	耐荷重	204kg
車輪径×幅	150x42mm	取付高	186mm
ステム径	36mm	ステム長	100mm
偏芯	45mm	始動力	12.00daN
旋回始動力	81.00daN	材質	金具:スチール(ユニクロメッキ) 車輪:ゴム(ベアリング入)

作業台足場(ローリングタワー)用として設計されたキャスターです。  
(社団法人仮設工業会認定品)

制動力を重視したストッパー形状を採用

ストッパーは、車輪の回転を止めるストッパーです。

RoHS対応品

#### 代替品

品番	EA948TC-22
コメント	



**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.