


品番：EA948TC-13

品名：200mm/36mm キャスター(足場用・ハ°17°仕様)



販売価格	12,700円(税抜) / 13,970円(税込)		
カタログ価格	12,700円(税抜) / 13,970円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/05 14:42現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1392ページ		



仕様

メーカー	ナンシン	型番	SCP-200VS
仕様	自在ストッパー付	耐荷重	255kg
車輪径×幅	200x45mm	取付高	241mm
ステム径	36mm	ステム長	100mm
偏芯	58mm	始動力	15.00daN
旋回始動力	75.00daN	材質	金具:スチール(ユニクロメッキ) 車輪:ゴム(ベアリング入)

作業台足場(ローリングタワー)用として設計されたキャスターです。
(社団法人仮設工業会認定品)

制動力を重視したストッパー形状を採用

ストッパーは、車輪の回転を止めるストッパーです。

RoHS対応品

代替品

品番	EA948TC-23
コメント	



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.