


品番：EA948TC-22

品名：150mm/35x355mm キャスター(足場用・ジャッキ付)



販売価格	15,900円(税抜) / 17,490円(税込)		
カタログ価格	15,900円(税抜) / 17,490円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/06/29 02:05現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1392ページ		



仕様

メーカー	ナンシン	型番	SCJ-150VS
仕様	自在ストッパー付	耐荷重	204kg
車輪径×幅	150×42mm	取付高	217mm
ステム径	35mm	ステム長	355mm
偏芯	45mm	ハンドル厚み	31mm
始動力	12.00daN	旋回始動力	81.00daN
材質	金具:スチール(ユニクロメッキ) 車輪:ゴム(ベアリング入)		

作業台足場(ローリングタワー)用として設計されたキャスターです。
(社団法人仮設工業会認定品)

制動力を重視したストッパー形状を採用

ストッパーは、車輪の回転と旋回を同時に止めるストッパーです。

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

