


品番：EA948TC-23

品名：200mm/35x355mm キャスター(足場用・ジャッキ付)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 17,500円(税抜) / 19,250円(税込) | | |
| カタログ価格 | 17,500円(税抜) / 19,250円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 4 (2026/06/29 02:05現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1392ページ | | |



仕様

| | | | |
|-------|-------------------------------------|--------|-----------|
| メーカー | ナンシン | 型番 | SCJ-200VS |
| 仕様 | 自在ストッパー付 | 耐荷重 | 255kg |
| 車輪径×幅 | 200×45mm | 取付高 | 272mm |
| ステム径 | 35mm | ステム長 | 355mm |
| 偏芯 | 58mm | ハンドル厚み | 31mm |
| 始動力 | 15.00daN | 旋回始動力 | 75.00daN |
| 材質 | 金具: スチール(ユニクロメッキ) 車輪: ゴム(ベアリング入) | | |

作業台足場(ローリングタワー)用として設計されたキャスターです。
(社団法人仮設工業会認定品)

制動力を重視したストッパー形状を採用

ストッパーは、車輪の回転と旋回を同時に止めるストッパーです。

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

