


品番：EA948TF-118A

品名：パイプジョイント(φ100ブレーキキャスター/ゴム/コーナー型)



販売価格	6,120円(税抜) / 6,732円(税込)		
カタログ価格	6,120円(税抜) / 6,732円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/02/08 07:12現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	1397ページ		



規格	
品名	EA948TF-118A
品番	EA948TF-118A
メーカー	ESCO
材質	ダクタイル(電解亜鉛メッキ)
表面処理	電解亜鉛メッキ
色	シルバー
重量	0.12kg
寸法	φ100mm
取付ねじ	M12×P1.75mm
取付高	126mm
耐荷重	50kg
車輪径	100mm
車輪材質	ゴム
自在ストッパー	付
備考	

## 仕様

仕様	自在ストッパー付	耐荷重	50kg
車輪径	100mm	取付高	126mm(キャスターのみ)
取付ねじサイズ	M12×P1.75mm	材質	パイプジョイント:ダクタイル(電解亜鉛メッキ) キャスター金具:スチール(ユニクロメッキ)
車輪材質	ゴム		
単管パイプφ48.6mm用			
コーナー型			
組立時は19mm薄口スパナをご利用下さい。			
※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。			

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.