



品番 : EA948TF-118A

品名 : パイプジョイント(φ100ブレーキキャスター/ゴム/コーナー型)



販売価格	6,120円(税抜) / 6,732円(税込)		
カタログ価格	6,120円(税抜) / 6,732円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/21 18:54現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	1397ページ		



規格	
品名	パイプジョイント(φ100ブレーキキャスター/ゴム/コーナー型)
品番	EA948TF-118A
規格	ISO 9001
材質	パイプジョイント:ダクタイル(電解亜鉛メッキ) キャスター金具:スチール(ユニクロメッキ)
重量	約0.5kg
寸法	車輪径:100mm 取付高:126mm 取付ねじ径:M12
耐荷重	50kg
備考	組立時は19mm薄口スパナをご利用下さい。

#### 仕様

仕様	自在ストッパー付	耐荷重	50kg
車輪径	100mm	取付高	126mm(キャスターのみ)
取付ねじサイズ	M12×P1.75mm	材質	パイプジョイント:ダクタイル(電解亜鉛メッキ) キャスター金具:スチール(ユニクロメッキ)
車輪材質	ゴム		
単管パイプφ48.6mm用			
コーナー型			
組立時は19mm薄口スパナをご利用下さい。			
※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.