品番: EA948TF-126

品名:パイプジョイント(φ150ブレーキキャスター/ゴム)



販売価格	8,460円(税抜)/9,306円(税込)				
カタログ価 格	8,460円(税抜)/9,306円(税込)				
在庫数	最新在庫: 13 (2025/11/16 08:27現在)				
商品入数	1	販売単位	St		
カタログ ページ	1445ページ				













仕様

仕様	自在ストッパー付	耐荷重(kg)	163
車輪径(mm)	150	取付高(mm)	194(キャスターのみ)
車輪材質	ゴム	サイズ(mm)	D:150,W:40,H:194,T:M20×P2. 5,L:40,E:40
材質	パイプジョイント: ダクタイル(電解亜鉛 メッキ) キャスター金具: スチール(ユニクロメッ キ)		

単管パイプ φ 48.6mm用

※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。

組立時は30mm薄口スパナをご利用下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.