品番: EA948TF-127

品名:パイプジョイント( $\phi$ 150ブレーキキャスター/ゴム/L型)



販売価格	<b>10,100円</b> (税抜)/11,110円(税込)				
カタログ価格	10,100円(税抜)/11,110円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/11/16 06:21現在)				
商品入数	1	販売単位	St		
カタログページ	1445ページ				













## 仕様

仕様	自在ストッパー付	耐荷重(kg)	163
車輪径(mm)	150	取付高(mm)	194(キャスターのみ)
車輪材質	ゴム	サイズ(mm)	D:150,W:40,H:194,T:M20×P2. 5,L:40,E:40
材質	パイプジョイント: ダクタイル(ダクロメッキ) キャスター金具: スチール(ユニクロメッキ)		

## 単管パイプ φ 48.6mm用

L型

※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。

組立時は30mm薄口スパナをご利用下さい。

## 代替品



品番 EA948TF-127A コメント

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.