品番: EA948TF-128A

品名:パイプジョイント(φ150ブレーキキャスター/ゴム/コーナー型)



販売価格	<b>10,600円</b> (税抜)/11,660円(税込)				
カタログ価格	10,600円(税抜)/11,660円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>2</b> (2025/11/16 07:58現在)				
商品入数	1	販売単位	St		
カタログページ					



## 仕様

耐荷重(kg)	163	車輪径(mm)	150
取付高(mm)	194(キャスターのみ)	材質	パイプジョイント: ダクタイル(電気亜鉛 メッキ処理) キャスター金具: スチール(ユニクロメッ キ)
仕様	自在ストッパー付	サイズ(mm)	D:150,W:40,H:194,T:M20×P2. 5,L:40,E:40
車輪材質	ゴム		

コーナー型

単管パイプ φ 48.6mm用

組立時は30mm薄口スパナをご利用下さい。

※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.