



品番 : EA948TF-131

品名 : パイプジョイント(Φ150キャスター/ウレタン)



|         |                              |      |    |
|---------|------------------------------|------|----|
| 販売価格    | 9,070円(税抜) / 9,977円(税込)      |      |    |
| カタログ価格  | 9,070円(税抜) / 9,977円(税込)      |      |    |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/02/18 17:56現在) |      |    |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | St |
| カタログページ | 1397ページ                      |      |    |



## 仕様

|   |            |     |  |
|---|------------|-----|--|
| 仕様                                      | 自在ストッパー無   | 耐荷重 | 163kg  |
| 車輪径                                     | 150mm      | 取付高 | 194mm(キャスターのみ)                                   |
| 取付ねじサイズ                                 | M20×P2.5mm | 材質  | パイプジョイント:ダクタイル(電解亜鉛メッキ)<br>キャスター金具:スチール(ユニクロメッキ) |
| 車輪材質                                    | ウレタン       |     |  |
| 単管パイプ Φ48.6mm用                          |            |     |  |
| 組立時は30mm薄口スパナをご利用下さい。                   |            |     |  |
| ※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。 |            |     |  |

## 代替品

|  |                              |
|--|------------------------------|
|  | 品番 EA948TF-126<br>コメント ブレーキ付 |
|--|------------------------------|

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.