


品番：EA948TF-138

品名：パイプジョイント(φ150ブレーキスター/ウレタン/コーナー型)



販売価格	11,900円(税抜)／13,090円(税込)			
カタログ価格	11,900円(税抜)／13,090円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 (2025/08/14 02:11現在)			
商品入数	1	販売単位	St	
カタログページ	1445ページ			



仕様

仕様	自在ストッパー付	耐荷重(kg)	163
車輪径(mm)	150	取付高(mm)	194(キャスターのみ)
車輪材質	ウレタン	サイズ(mm)	D:150、W:35、H:194、T:M20×P2.5、L:40、E:40
材質	パイプジョイント:ダクタイル(ダクロメッキ) キャスター金具:スチール(ユニクロメッキ)		

単管パイプφ48.6mm用

コーナー型

※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。

組立時は30mm薄口スパナをご利用下さい。

代替品

	品番 EA948TF-138A コメント
--	-------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.