品番: EA948TF-138A

品名:パイプジョイント(ϕ 150ブレーキキャスター/ウレタン/コーナー型



販売価格	11,900円 (税抜)/13,090円(税込)				
カタログ価 格	11,900円(税抜)/13,090円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/21 16:52現在)				
商品入数	1	販売単位	St		
カタログページ					







仕様

耐荷重(kg)	163	車輪径(mm)	150
取付高(mm)	194(キャスターのみ)	材質	パイプジョイント: ダクタイル(電気亜鉛 メッキ処理) キャスター金具: スチール(ユニクロメッ キ)
仕様	自在ストッパー付	サイズ(mm)	D:150,W:35,H:194,T:M20×P2. 5,L:40,E:40
車輪材質	ウレタン		

コーナー型

単管パイプ φ 48.6mm用

組立時は30mm薄口スパナをご利用下さい。

※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。

代替品



品番 EA948TF-128A

コメント

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.